



click it - Famille de produits

Le système intelligent Bag-in-Box pour le nettoyage à l'eau et le lavage à basse température

clickit

Produits du système click it



Nettoyage à l'eau

- Lanadol AKTIV GREEN est un produit de nettoyage spécial et un protecteur de fibres certifié Ecolabel européen pour les textiles très sensibles destinés au nettoyage humide, avec une formule puissante à froid et un apprêt qui prend soin des fibres.
- Lanadol X-PRESS est un produit de nettoyage spécial puissant pour les textiles moins délicats, destiné au nettoyage humide, avec une protection innovante des couleurs, un système enzymatique hautement efficace et un effet lissant sur les fibres.
- Lanadol APRET est un produit de protection des fibres avec effet d'apprêt et effets antistatiques, à utiliser dans le bain de finition lors du nettoyage à l'eau.



Lavage à basse température

- ESDOGEN DETERGENT Optima est un détergent liquide concentré avec azurant optique et sans agent blanchissant pour les textiles en coton, synthétiques et mélangés, destiné à être utilisé dans le système de lavage à basse température OPTIMA
- ESDOGEN WHITE Optima est un agent de blanchiment liquide à base d'oxygène très efficace, destiné à être utilisé dans le système de lavage à basse température OPTIMA.
- ESDOGEN BOOSTER est un renforçateur de lavage à enzymes pour des textiles très souillés par taches de graisse et/ou d'albumine

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. L'utilisation du produit doit être adaptée chaque fois aux conditions d'exploitation correspondantes. Les obligations ne peuvent pas être déduites.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
click it TM FR 04/26

Assouplissant

- OTTALIN SOFT est un assouplissant pour le linge au parfum frais agréable et aux propriétés antistatiques.

Pour plus d'informations sur l'application et l'utilisation, veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Utilisation

Pour utiliser le système click it Bag-in-Box, il est recommandé d'utiliser un système de dosage approprié avec des connecteurs adaptés pour raccorder les boîtes au système de dosage.

Pour une protection optimale de l'utilisateur, le système click it combine deux mesures de sécurité : les étiquettes et les raccords sont codés par couleur et le principe de clé-serrure avec des connecteurs spéciaux empêche toute confusion lors de l'utilisation. Le système entièrement fermé garantit que les utilisateurs n'entrent jamais en contact direct avec le produit. Grâce à la conception spéciale de l'emballage intérieur, les produits sont automatiquement vidés à pratiquement 100 % ; les composants de l'emballage sont faciles à éliminer après utilisation.

Les supports en acier inoxydable hautement stables adaptés aux boîtes pour un montage mural ou une utilisation au sol complètent le système click it.

De plus amples informations sur le système **clickit** sont disponibles sur demande.

Usage et stockage

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le stockage, veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. L'utilisation du produit doit être adaptée chaque fois aux conditions d'exploitation correspondantes. Les obligations ne peuvent pas être déduites.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
click it TM FR 04/26